


listino strutture dentali		rev 16 13/05/19	codice		da file		codice		da modello (*)		
			€/elemento + IVA 4%	tempo produzione (n° gg lav)		€/elemento + IVA 4%	tempo produzione (n° gg lav)				
<b>Corone e Ponti</b>											
<b>ZIRCONIE</b>											
ZIRCONIA OPACA E ZIRCONIA TRASLUCENTE NFSI (fino a 6 elementi uniti)	ZIRCF ZIRCLF	35	2	3	ZIRC ZIRCL	50	3	4	<i>Ricezione file entro le ore 12.00</i>	<i>Ricezione file dopo le ore 12.00</i>	
ZIRCONIA OPACA E ZIRCONIA TRASLUCENTE NFSI (oltre 6 elementi uniti)	zIRCF7 ZIRCLF7	40	4	5	ZIRC7 ZIRCL7	55	5	6	<i>Ricevimento modello entro le ore 10.00</i>	<i>Ricevimento modello dopo le ore 10.00</i>	
ZIRCONIA MONOLITICA NFSI caratterizzata a pennello (fino a 3 elementi uniti)	ZIRCTF	40	2	3	ZIRCT	55	3	4			
ZIRCONIA MONOLITICA NFSI caratterizzata a pennello (oltre 3 elementi uniti)	ZIRCTF4	45	4	5	ZIRCT4	60	5	6			
KATANA HT 14-18 mm ML (1200 Mpa), STML (750 Mpa) e UTML (550 Mpa)	ZIRKSTF	40	4	4	ZIRKST	55	5	6			
KATANA HT 22 mm ML (1200 Mpa), STML (750 Mpa) e UTML (550 Mpa)	ZIRKSTF2	45	4	4	ZIRKST2	60	5	6			
<b>LASER MELTING</b>											
Cr-Co laser melting ECO (come esce dal forno di stabilizzazione) Consegna presso sede azienda (ore 12) o con spedizione (**)	ECO	8,5	1	2	-	-	-	-	<i>Ricezione file entro le ore 19.00</i>	<i>Ricezione file dopo le ore 19.00</i>	
Cr-Co laser melting (grezzo)	ELSFG	10	1	2	-	20	3	4	<i>Ricevimento modello entro le ore 10.00</i>	<i>Ricevimento modello dopo le ore 10.00</i>	
Cr-Co laser melting (rifinito)	ELSF	13	1	2	ELS	25	3	4			
Scheletrato ( prezzo per ARCATA)	SKF	75	1	2	SK	90	4	5			
<b>MATERIALI PLASTICI</b>											
BREDENT	PMMA monocromatico breCAM.resin (fino a 6 elementi uniti)	PMMAF	11	2	3	PMMA	21	3	4	<i>Ricezione file entro le ore 12.00</i>	<i>Ricezione file dopo le ore 12.00</i>
	PMMA monocromatico breCAM.resin (oltre 6 elementi uniti)	PMMAF7	13	4	5	PMMA7	23	5	6	<i>Ricevimento modello entro le ore 10.00</i>	<i>Ricevimento modello dopo le ore 10.00</i>
	PMMA stratificato breCAM.multiCOM (fino a 6 elementi uniti)	PMMAFS	13	2	3	PMMAS	23	3	4		
	PMMA stratificato breCAM.multiCOM (oltre 6 elementi uniti)	PMMAFS7	15	4	5	PMMAS7	25	5	6		
	BreCAM.bioHPP (fino a 16mm altezza)	HPPF	35	2	3	HPP	45	3	4		
	BreCAM.bioHPP (oltre 16 mm)	HPPF17	40	2	3	HPP17	50	3	4		
	COMPOSITO breCAM.HIPC	HIPCF	28	2	3	HIPC	38	3	4		
breCAM.wax	BREWAXF	9	2	3	BREWAX	19	3	4			
ALTRI	PMMA monocromatico MERTZ	PMMAVF	9	2	3	PMMAV	19	3	4		
	PMMA stratificato MERTZ	PMMAVSF	11	2	3	PMMAVS	21	3	4		
<b>MODELLI PROTESICI monconi sfilabili</b>											
EMIARCATA	EMI	15	2	2					<i>Ricezione file entro le ore 12.00</i>	<i>Ricezione file dopo le ore 12.00</i>	
EMIARCATA CON ANTAGONISTA	EMIAN	20	2	2							
ARCATA COMPLETA	ARC	20	2	2							
ARCATA COMPLETA CON ANTAGONISTA	ARCAN	30	2	2							

<b>STRUTTURE FRESATE IN METALLO</b>			Ricezione file entro le ore 12.00	Ricezione file dopo le ore 12.00			Ricezione file entro le ore 12.00	Ricezione file dopo le ore 12.00
ponti e corone in Ti fresati	STFRF	25	2	3	STFR	45	3	4
<b>STRUTTURE su IMPIANTI</b> Con waxup da cliente -15% Con viti da cliente - € 5/vite								
ABUTMENT e CORONE AVVITATE in CrCo	ABCRCOF	50	2	3	ABCRCO	70	3	4
ABUTMENT e CORONE AVVITATE in Titanio	ABTIF	50	2	3	ABTI	70	3	4
<b>Toronto e Barre fresate TITANIO GRADO 5 medicale</b>								
2 elementi	TBTIF	100	2	3	TBTI	150	3	4
3- 4 elementi	TBTIF4	130	3	4	TBTI4	210	4	5
5 -6 elementi	TBTIF6	190	3	4	TBTI6	290	4	5
7-8 elementi	TBTIF8	240	3	4	TBTI8	360	4	5
9-11 elementi	TBTIF10	350	4	5	TBTI10	480	5	6
Da 12 a 14	TBTIF12	400	5	6	TBTI12	600	6	7
<b>Toronto e Barre fresate CrCo</b>								
2 elementi	TBCRF	100	2	3	TBCR	150	3	4
3- 4 elementi	TBCRF4	130	3	4	TBCR4	210	4	5
5 -6 elementi	TBCRF6	190	3	4	TBCR6	290	4	5
7-8 elementi	TBCRF8	240	3	4	TBCR8	360	4	5
9-11 elementi	TBCRF10	350	4	5	TBCR10	480	5	6
Da 12 a 14	TBCRF12	400	5	6	TBCR12	600	6	7
<b>Spese di spedizione</b>		<b>€ 8,47+ 22% IVA</b>						

(\*) N.B. = si accettano solo modelli con gli elementi da scansionare e i vicini sfilabili: nel caso di abutment su impianti, la gengiva dovrà essere sfilabile. Deve essere SEMPRE presente l'antagonista in articolatore o il relativo byte. Non aggiungere lacca. (\*\*) pagamento RB 30gg

In caso di accentuati sottosquadri in strutture estese, verrà effettuato solo l'adattamento ai singoli monconi.