

listino strutture dentali		rev 19 01/05/22	codice		da file		codice		da modello (*)	
			€/elemento + IVA 4%	tempo produzione (n° gg lav) (***)		€/elemento + IVA 4%	tempo produzione (n° gg lav) (***)			
			Corone e Ponti							
ZIRCONIE					<i>Ricezione file entro le ore 12.00</i>		<i>Ricezione file dopo le ore 12.00</i>		<i>Ricevimento modello entro le ore 10.00</i>	<i>Ricevimento modello dopo le ore 10.00</i>
ZIRCONIA OPACA E ZIRCONIA TRASLUCENTE NFSI (fino a 6 elementi uniti)	ZIRCF ZIRCLF	27	2	3	ZIRC ZIRCL	50	3	4		
ZIRCONIA OPACA E ZIRCONIA TRASLUCENTE NFSI (oltre 6 elementi uniti)	ZIRCF7 ZIRCLF7	27	3	4	ZIRC7 ZIRCL7	55	4	5		
ZIRCONIA MONOLITICA NFSI caratterizzata a pennello (fino a 3 elementi uniti)	ZIRCTF	27	2	3	ZIRCT	55	3	4		
ZIRCONIA MONOLITICA NFSI caratterizzata a pennello (oltre 3 elementi uniti)	ZIRCTF4	27	3	4	ZIRCT4	60	4	5		
KATANA HT 14-18 mm ML (1200 Mpa),STML (750 Mpa),UTML (550 Mpa)	ZIRKSTF	40	2	3	ZIRKST	55	3	4		
KATANA HT 22 mm ML (1200 Mpa), STML (750 Mpa) e UTML (550 Mpa)	ZIRKSTF2	45	3	4	ZIRKST2	60	3	4		
KATANA YTTRIA 14-18 mm	ZIRKYF	40	2	4	ZIRKY	55	3	4		
KATANA YTTRIA 22 mm	ZIRKYF2	45	3	4	ZIRKY2	60	3	4		
PRIME IVOCLAR 16mm	ZIRPRIMF	40	2	3	ZIRPRIM	55	3	4		
PRIME IVOCLAR 20mm	ZIRPRIMF2	45	3	4	ZIRPRIM2	60	3	4		
LASER MELTING					<i>Ricezione file entro le ore 19.00</i>		<i>Ricezione file dopo le ore 19.00</i>		<i>Ricevimento modello entro le ore 10.00</i>	<i>Ricevimento modello dopo le ore 10.00</i>
Cr-Co laser melting <u>ECO</u> (come esce dal forno di stabilizzazione) Consegna presso sede azienda (ore 12) o con spedizione (**)	ECO	8,5	1	2	-	-	-	-		
Cr-Co laser melting (grezzo)	ELSG	10	1	2	ELSG	20	3	4		
Cr-Co laser melting (rifinito)	ELSF	13	1	2	ELS	25	3	4		
Scheletrato (prezzo per ARCATA)	SKF	75	1	2	SK	90	4	5		
MATERIALI PLASTICI					<i>Ricezione file entro le ore 12.00</i>		<i>Ricezione file dopo le ore 12.00</i>		<i>Ricevimento modello entro le ore 10.00</i>	<i>Ricevimento modello dopo le ore 10.00</i>
BRENDENT	PMMA monocromatico breCAM.resin (fino a 6 elementi uniti)	PMMAF	11	2	3	PMMA	21	3	4	
	PMMA monocromatico breCAM.resin (oltre 6 elementi uniti)	PMMAF7	13	4	5	PMMA7	23	5	6	
	PMMA stratificato breCAM.multiCOM (fino a 6 elementi uniti)	PMMAFS	13	2	3	PMMAS	23	3	4	
	PMMA stratificato breCAM.multiCOM (oltre 6 elementi uniti)	PMMAFS7	15	4	5	PMMAS7	25	5	6	
	BreCAM.bioHPP (fino a 16mm altezza)	HPPF	35	2	3	HPP	45	3	4	
	BreCAM.bioHPP (oltre 16 mm)	HPPF17	40	2	3	HPP17	50	3	4	
	COMPOSITO breCAM.HIPC	HIPCF	28	2	3	HIPC	38	3	4	
	BreCAM Splint	PMMSPLF	60	2	2					
	breCAM.wax	BREWAXF	9	2	3	BREWAX	19	3	4	
	ALTRI	PMMA monocromatico ECO	PMMAEF	9	2	3	PMMAE	19	3	4
PMMA stratificato ECO		PMMAESF	11	2	3	PMMAES	21	3	4	
REPOX resina caricata alluminio		REPF	9	2	3	REP	20	3	4	
MODELLI PROTESICI monconi sfilabili (eventuale rielaborazione del file: € 15/file)					<i>Ricezione file entro le ore 12.00</i>		<i>Ricezione file dopo le ore 12.00</i>			
EMIARCATA	EMI	15	2	3						
EMIARCATA CON ANTAGONISTA	EMIAN	25	2	3						
ARCATA COMPLETA	ARC	25	2	3						
ARCATA COMPLETA CON ANTAGONISTA	ARCAN	45	2	3						

STRUTTURE FRESATE IN METALLO								
ponti e corone in Ti fresati	STFRF	25	2	3	STFR	45	3	4
STRUTTURE su IMPIANTI Con waxup da cliente -15% Con viti da cliente - € 5/vite								
ABUTMENT e CORONE AVVITATE in CrCo	ABCRCOF	50	2	3	ABCRCO	70	3	4
ABUTMENT e CORONE AVVITATE in Titanio	ABTIF	50	2	3	ABTI	70	3	4
Toronto e Barre fresate TITANIO GRADO 5 medicale								
2 elementi	TBTIF	100	2	3	TBTI	150	3	4
3- 4 elementi	TBTIF4	130	3	4	TBTI4	210	4	5
5 –6 elementi	TBTIF6	190	3	4	TBTI6	290	4	5
7-8 elementi	TBTIF8	240	3	4	TBTI8	360	4	5
9-11 elementi	TBTIF10	350	4	5	TBTI10	480	5	6
Da 12 a 14	TBTIF12	400	5	6	TBTI12	600	6	7
Toronto e Barre fresate CrCo								
2 elementi	TBCRF	100	2	3	TBCR	150	3	4
3- 4 elementi	TBCRF4	130	3	4	TBCR4	210	4	5
5 –6 elementi	TBCRF6	190	3	4	TBCR6	290	4	5
7-8 elementi	TBCRF8	240	3	4	TBCR8	360	4	5
9-11 elementi	TBCRF10	350	4	5	TBCR10	480	5	6
Da 12 a 14	TBCRF12	400	5	6	TBCR12	600	6	7

Spese di spedizione

€ 9,52+ 22% IVA

(*) N.B. = si accettano solo modelli con gli elementi da scansionare e i vicini sfilabili: nel caso di abutment su impianti, la gengiva dovrà essere sfilabile. Deve essere SEMPRE presente l'antagonista in articolatore o il relativo byte. Non aggiungere lacca.

(**) pagamento RB 30gg

(***) Solo con materiale disponibile a magazzino

In caso di accentuati sottosquadri in strutture estese, verrà effettuato solo l'adattamento ai singoli monconi.